



# Eindringprüfung

Produktinformation  
MR<sup>®</sup> Piccolo Pens



## MR<sup>®</sup> Piccolo-Pen

- Der Stift für punktgenaue Prüfungen! -

Der MR<sup>®</sup>-Piccolo-Pen ist eine spezielle Applikationsmethode für die Eindringprüfung. Er bietet eine Alternative zu den gängigen Methoden wie Aufsprühen oder Aufpinseln.

Der MR<sup>®</sup>-Piccolo-Pen ist für spezifische Anwendungen gedacht und hat sich bereits in vielen Praxis-Einsätzen bewährt.

Der Gebrauch des MR<sup>®</sup> Piccolo-Pen ist dort sinnvoll, wo man erfahrungsgemäß weiß, dass Fehler zu erwarten sind. Er findet seine Anwendung hauptsächlich in der Automobilindustrie aber auch im Dienstleistungssektor (TÜV, etc.).



Wir liefern das komplette Eindringssystem:  
Penetrant fluoreszierend • Penetrant rot & fluoreszierend • Reiniger • Entwickler

### Folgende Piccolo-Pens sind erhältlich:

Bezeichnung	Eigenschaften	Art-Nr.
<b>MR<sup>®</sup> 670 F Penetrant fluoreszierend; Level 0,5</b>	Level 0,5 mineralölfrei wasserentfernbar	P670F L
<b>MR<sup>®</sup> 671 F Penetrant fluoreszierend, Level 1</b>	Level 1 mineralölfrei wasserentfernbar	P671F L
<b>MR<sup>®</sup> 672 F Penetrant fluoreszierend, Level 2</b>	Level 2 mineralölfrei wasserentfernbar	P672F L
<b>MR<sup>®</sup> 673 F Penetrant fluoreszierend, Level 3</b>	Level 3 mineralölfrei wasserentfernbar	P673F L
<b>MR<sup>®</sup> 68 C Penetrant rot und fluoreszierend</b>	AZO-frei wasser- und lösemittelentfernbar	P68C L
<b>MR<sup>®</sup> 85 Zwischenreiniger</b>	auf Lösemittelbasis	P85 L
<b>MR<sup>®</sup> 88 Zwischenreiniger</b>	auf Lösemittelbasis	P88 L
<b>MR<sup>®</sup> 70 Entwickler weiß</b>	auf Lösemittelbasis	P70 L

18.07.2016

\*\*Technische Änderungen vorbehalten!\*\*

NDT-materials

CRACK  
Marker